

Questions & Answers

Question 1	1. Tủ ủ nhiệt khô BSH1004-E/USA - Loại block sử dụng cho tube nhiều ml?
Answer 1	2 block (24 x 1.5/2 mL)  BSW1520
Question 2	4. Tủ an toàn sinh học cấp II - Kích thước vùng làm việc của tủ tối thiểu là bao nhiêu? - Số lượng ổ cắm điện? - Bên trong tủ có cần trang bị thêm tùy chọn về vòi khí? vòi nước?
Answer 2	Tủ ATSH cấp 2: - Kích thước tủ: - Kích thước cơ bản 1.2m - Kích thước trong (WxDxH): tối thiểu 1220 x 580 x 660mm - Diện tích buồng thao tác: tối thiểu 0.56m² - Chiều cao mở cửa khi kiểm tra: $\geq 175\text{mm}$ - Chiều cao cửa mở khi hoạt động: $\geq 190\text{mm}$ - Số ổ cắm điện: tối thiểu 02 ổ cắm điện EO-HC - Không yêu cầu cần trang bị thêm về vòi khí/ vòi nước
Question 3	6. Máy ly tâm KUBOTA/Nhật Bản - Phạm vi tốc độ ly tâm là bao nhiêu? - Có chức năng làm lạnh - Xài loại rotor gì? - Dung tích ống ly tâm là bao nhiêu?
Answer 3	-Loại: Máy ly tâm để bàn, Phạm vi tốc độ: -Tốc độ tối đa: $\geq 4.000 - 6.000$ vòng/phút. -Lực ly tâm (RCF): $\geq 3.000 - 5.000$ xg Loại rotor: rotor góc / rotor văng. Dung tích ống ly tâm: ống (5-15 mL)
Question 4	Máy ly tâm- Kubota Ống ly tâm nào tốc độ vòng quay và số lượng ống cho 1 lần quay bao nhiêu?
Answer 4	-Loại: Máy ly tâm để bàn, rotor góc / rotor văng. -Sức chứa: 12 - 24 ống (5-15 mL) -Tốc độ tối đa: $\geq 4.000 - 6.000$ vòng/phút. -Lực ly tâm (RCF): $\geq 3.000 - 5.000$ xg